

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12902

Asesor:

DAA

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AVIANCA - ECUADOR S.A.		
RUC:	1790727203001	Fecha:	8/22/25, 1:37 PM
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	bernardo.prieto@avianca.com	Teléfonos:	0123456789/
Contacto:	BERNARDO PRIETO	Cargo:	ENCARGADO DE

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60389	LOOP CONTROLLER	SINTERS	9240	VER ESPECIFICACIONES	SCI056	PartNumber: 9240SI R4026525 Interval: 365 Accesorios: Estuche del equipo X1 Juego de 3 cables
2	60390	TORQUE WRENCH CLICK 1/4 10-50 LBS- IN	PROTO	4749	(10 a 50) in.lb	1116801800	PartNumber: 6060A R3948225 Interval: 270 Accesorios: Estuche del Equipo
3	60391	DIGITAL TIRE GAUGE	OMEGA	DPG8001-300	(0 a 300) psi	21032409011	PartNumber: DPG8001-300 R3987425 Interval: 365 Accesorios: Ninguna
4	60392	THICKNESS GAGE	N/A	N/A	(0.0020 a 0.035) in	0019-GLG	PartNumber: 950-251 R4008925 Interval: 365 Accesorios: Estuche Plástico del equipo
5	60393	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUM	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) HR	922	PartNumber: FLUKE 971 R3995825 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
6	60394	PIE DE REY - VERNIER	STARRETT	125MEB	(0 a 150) mm	AGL-115	PartNumber: CL144 R3987525 Interval: 365 Accesorios: Estuche del equipo
7	60396	Manómetro Analógico	N/A	N/A	(0 a 40) bar	AGL-57	PartNumber: 0-40 BAR R4024825 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
8	60398	Manómetro Analógico	N/A	N/A	(0 a 400) bar	AGL-51	PartNumber: 0-400 BAR R4024425 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
9	60399	Manómetro Analógico	N/A	N/A	(0 a 40) bar	AGL-50	PartNumber: 0-40 BAR R4024925 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
10	60400	Manómetro Analógico	N/A	N/A	(0 a 400) bar	AGL-58	PartNumber: 0-400 BAR R4024325 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
11	60401	TORQUE WRENCH CLICK 1/2 50-250 FT/LB	SNAP-ON	QD3R250	(50 a 250) ft.lb	0106400651	PartNumber: QD3R250 R3968825 Interval: 270 Accesorios: Estuche del Equipo
12	60402	TORQUE WRENCH CLICK 1/2 50-250 FT/LB	SNAP-ON	QD3R250	(50 a 250) ft.lb	0209027027	PartNumber: QD3R250 R4069325 Interval: 270 REVISION: el pasador fuera de su posición sin poder torquear Accesorios: Estuche del Equipo

13	60407	TOOL KIT, ELECTRICAL SERVICE	DMC	DMC519	VER ESPECIFICACIONES	N-A(oui-000078)	PartNumber: DMC519 R4026825 Interval: 365 Accesorios: Estuche del equipo Varias Herramientas de extracción e inserción X3 Herramientas de extracción tipo destornillador (rojo, azul, amarillo) X3 Herramientas de inserción tipo destornillador (rojo, azul, amarillo) X3 Herramienta de extracción de contactos (cafe,plomo,negro) X2 Frascos con 6 puntas de herramienta de extracción de contactos X1 Destornillador plomo punta hueca X1 extensión metálica pñ X1 Cuchilla X1 X1 Herramienta de inserción con resorte (amarilla) X1 Crimpadora manual M22520/5-01 SN: 000078-C (tomate) X2 Bastidor de la herramienta de crimpador M22520/1-01 SN: 000078-A Y M22520/2-01 SN: 000078-B (azules) X3 Pelacables IDEAL SN: 45-2020 / SN: 45-1939 / SN:45-123 (azul , rojo y amarillo) X6 Cabezales de Bastidor de la herramienta de crimpador M22520/1-01 (grande) X13 Cabezales de Bastidor de la herramienta de crimpador M22520/2- 01 (pequeño) X11 PARES de acoples metálicos X3 Herramientas para desmontaje (rojo, cafe, azul, amarillo) X1 Herramienta de medición (multicolor) X1 Destornillador
----	-------	------------------------------------	-----	--------	----------------------	-----------------	--

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1724408750	Diego Anderson Acosta Molina	operaciones1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	