

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14037

Asesor:

FB

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	QUIFATEX S.A.		
RUC:	1790371506001	Fecha:	1/21/26, 2:01 PM
Dirección:	Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	Victor.Paguay@quifatex.com	Teléfonos:	2995100/099 339
Contacto:	Ing. Victor Paguay	Cargo:	Especialista en

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65303	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR	A0C1040784I5	NINGUNA
2	65304	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR	A0C1040760WT	NINGUNA
3	65305	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR	A0C1040785SH	NINGUNA
4	65306	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR	A0C104076160	NINGUNA
5	65307	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR (0 a 100) %HR	A0C10407838O	NINGUNA
6	65308	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR (0 a 100) %HR	A0C10407862O	NINGUNA
7	65309	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR (0 a 100) %HR	A0C1040757L5	NINGUNA
8	65310	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR (0 a 100) %HR	A0C1040765AH	NINGUNA
9	65311	Termohigrometro (datalogger)	LOGTAG	UHADO-16	(-30 a 70) °C (0 a 100) %HR (0 a 100) %HR	A0C1040766KT	NINGUNA
10	65312	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134832	NINGUNA
11	65313	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134831	NINGUNA
12	65314	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134830	NINGUNA
13	65315	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134828	NINGUNA
14	65316	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134813	NINGUNA
15	65317	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134814	NINGUNA
16	65318	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134815	NINGUNA
17	65319	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134817	NINGUNA
18	65320	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134818	NINGUNA
19	65321	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134819	NINGUNA
20	65322	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134820	NINGUNA
21	65323	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134821	NINGUNA
22	65324	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134822	NINGUNA
23	65325	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134823	NINGUNA
24	65326	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134824	NINGUNA

25	65327	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134825	NINGUNA
26	65328	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134826	NINGUNA
27	65329	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16R	(-30 a 60) °C	6045134827	NINGUNA
28	65330	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	62 MAX	(-30 a 500) °C	23353338	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	